

**Garant****Weldon stezna glava oblik ADB, SK 40 A = 200, Stezni  $\varnothing$  D1: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300285 18
GTIN	4045197283245
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT –**Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**Upotreba:**

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Rezervni stezni vijak 309900	16
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	18 mm
Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Vanjski $\varnothing$ D	50 mm
Prihvat	SK 40 A = 200
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm

Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladan za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladan za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladan za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladan za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakOblik A prikladan za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308806 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakOblik B prikladan za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308660 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16