

Garant**Eco držač za ubodno tokarenje, duga drška, lijevi, širina drške / utora w: 20/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273863 20/3
GTIN	4045197582126
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Zajedno s konveksnom stezaljkom pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master Eco prihvatom br. 319006 – 319136.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	21,5 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Dubina utora t_{maks}	21 mm
Duljina glave L_1	36,5 mm
Širina utora w	3 mm
Ukupna duljina L	112 mm
Serija	Eco
Širina drške b	20 mm

Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 6	279815 6
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600