

Garant**Kompaktna ploča za završnu obradu, Ø 125 mm, Granulacija: 150****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 567006 150 |
| GTIN | 4067263723714 |
| Razred artikla | 51M |

Opis**Izvedba:**

Prešani filc sa zrnom povezanim smolom omogućuje **uklanjanje i završnu obradu u jednom koraku**. **Srednje čvrsta** izvedba s **povećanom agresivnošću i stabilnošću rubova**. Za opće radove skidanja srha, lagano glodanje s finom završnom obradom površine.

Upotreba:

Za obradu površina i bridova na kutnim brusilicama (preporučeni broj okretaja 6000 min⁻¹).

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Usporedba granulacije | 150 |
| Sredstvo za brušenje | normalni korund (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Stupanj tvrdoće | srednji |
| Stupanj finoće | srednji |
| Ø bušenja | 22,23 mm |
| Izvedba | 6 A medium |
| Udio željeza, sumpora i klor | < 0,1 % |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Opis oblika | plosnato |
| Atribut imena proizvoda | Ø 125 mm |
| optimalno za materijal | INOX |
| optimalno za materijal | Čelik |
| maksimalna brzina obujma | 60 m/s |
| Vrsta proizvoda | Kompaktni disk |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |