

Garant**VC.T 160404, Vrsta: CB7010****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 261458 CB7010 |
| GTIN | 4045197671745 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

VC.T 160404 CB7010 Vrsta: CB7010
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 240 m/min

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Glavna primjena | P |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Dubina reza a_p | 0,2 - 2 mm |
| Brzina reza v_c sporedna primjena | 70 - 180 m/min |
| Posmak f | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 90 - 240 m/min |
| Dodatna primjena | M |
| Lomač odvojenih čestica | SM |
| Vrsta | CB7010 |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | Cermet |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCMT 160404 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |