


VCGX 1103005, Vrsta: SP4019

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261381 SP4019
GTIN	5660058
Razred artikla	28D

Opis

VCGX 1103005 SP4019 Vrsta: SP4019
 Lomač odvojenih čestica: 62
 Dubina reza a_p : 0,15 - 3 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 440 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,15 - 3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 440 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	UNI
Lomač odvojenih čestica	62
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Vrsta	SP4019
Jednostavno/grubo-dodjela	Fina obrada

Rezni materijal	HM
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Rezna glava
Seriya	Bušeca šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGX 1103005
Broj zamjena/oštrica	2
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno