


Pločica s poluprofilom 30° vanjska, desna, HB7010, korak: 2mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270850 2
GTIN	4045197368218
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

- **Maks. stabilnost reznih bridova, zahvaljujući jakoj i neg. okret. reznoj pločici.**
- **Široko područje primjene zahvaljujući opt. uni. geometriji lomitelja odrezaka.**
- **Najveća točnost ponavljanja jer je precizno sinterirana i precizno brušena.**

Izmjenjive rezne s poluprofilom režu potpuni profil i skidaju srh s navoja. Vanjski i unutarnji Ø ne režu se istovremeno.

- **Kompatibilna s drugim proizvođačima sljedećih veličina pločica**

Vel. 16 (L), 3 oštrice: 3/8 cola (IC).

Pločica od poluprofila za vanjski navoj prema DIN 103 razredima tolerancije: **7e.**

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Nagib navoja	2 mm
Primjena	desni
unutarnja/vanjska primjena	vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice	Poluprofil
Vrsta	HB7010

Razred tolerancije	DIN 103 7e
Vrsta navoja	TR
Vrsta navoja	TR-LH
Kut profila navoja vijka	30 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	130 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
kontinuirano	prikladno		

mokro maksimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima