

Garant**Pločica s punim profilom 55° unutarnja, desna, HB7010, broj navoja / cola: 28****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270820 28
GTIN	4045197370686
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

- **Maks. stabilnost reznih bridova, zahvaljujući jakoj i neg. okret. reznoj pločici.**
- **Široko područje primjene zahvaljujući opt. uni. geometriji lomitelja odrezaka.**
- **Najveća točnost ponavljanja jer je precizno sinterirana i precizno brušena.**
- **Kompatibilna s drugim proizvođačima sljedećih veličina pločica:**

Vel. 9,3 (L), 2 oštrice: 5 mm (IC).**Pločica s punim profilom 55°** za unutarnje navoje prema normi B. S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, Razred tolerancije Medium Class A. Unutarnji Ø reže se skupa.**Tehnički opis**

Broj brzina/coli	28
Rezni materijal	HM
Primjena	desni
unutarnja/vanjska primjena	unutarnji
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil

Vrsta	HB7010
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	BSP
Vrsta navoja	BSW-LH
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	G-LH
Vrsta navoja	BSP-LH
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Debljina	2,42 mm
Veličina pločice L	9,3 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S

GG(G)	prikladno	130 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		