

**Garant**
**Mač za odrezivanje čelik, neutralno, visina mača h<sub>5</sub> /širina utora w: 19/2,2 mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273551 19/2,2
GTIN	4045197698933
Razred artikla	21W

## Opis

### Odgovara :

Držač br. 273984 – 274000 ili br. 319132; 319133 (VDI držač).

### Dio isporuke:

Uključuje i ključ br. 279850 1 za zamjenu pločica.

moguće aksijalno probijanje: ne

za maksimalni Ø obratka: 40 mm

Širina b<sub>2</sub>: 1,6 mm

Visina h<sub>1</sub>: 15,7 mm

Ukupna duljina L<sub>ukupno</sub>: 86 mm

maksimalna dubina uboda t<sub>maks</sub>: 20 mm

## Tehnički opis

Širina b <sub>2</sub>	1,6 mm
Širina utora w	2,2 mm
za maksimalni Ø obratka	40 mm
Visina mača h <sub>5</sub>	19 mm
Visina h <sub>1</sub>	15,7 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	86 mm
maksimalna dubina uboda t <sub>maks</sub>	20 mm
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne

moguće aksijalno probijanje

ne

Vrsta proizvoda

Ubodni mač