

**Garant****Čelična stega s navojem i ručkom, Stezni raspon: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860492 300
GTIN	4067263743002
Razred artikla	81D

**Opis****Izvedba:**

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšán i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Odvojivi tlačni umetak s ugrađenim **osiguračem vretena sprječava otpuštanje** vretena u slučaju vibracija. Maksimalni prijenos sile preko **čvrste ručke** s ugodnom Haptoprene površinom i žilavom polipropilenskom jezgrom. Protuklizna površinska struktura, ne klizi čak ni iz mokrih, nauljenih ruku.

Čelična stega s preklopnom ručkom. Brzo stezanje obratka s vertikalno postavljenom ručkom.

**Snažan i ugodan rad s rasklopljenom ručkom.**

**Tehnički opis**

Istovar	140 mm
Stezni raspon	300 mm
Presjek vodilice	25×12 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

