

Garant

Garnitura roto glodala s prevlakom, 5 komada GARANT Master Cast – grubo, AlTiSiN, Broj glodaćih klinova: 5

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547705 5
GTIN	4067263736271
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje **vrlo veliku učinkovitost** s istovremenim **tihim radom i dobrim vođenjem**. Bez prijanjanja odvojenih čestica i s izvrsnim površinskim rezultatima.

Drška Ø 6mm.

Upotreba:

Prikladno za upotrebu u gruboj i završnoj obradi. S prevlakom visokih performansi za dulji vijek trajanja, manji unos topline i manje prijanjanja čestica.

Dio isporuke:

Po 1 kom. 547700 vel. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225

Tehnički opis

Seriya	GARANT Master Cast
Rezni materijal	AlTiSiN
Ø drške	6 mm

Vrsta proizvoda

Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Roto glodalo s prevlakom GARANT Master Cast – grubo Tip A1225	547700 A1225
Roto glodalo s prevlakom GARANT Master Cast – grubo Tip C1225	547700 C1225
Roto glodalo s prevlakom GARANT Master Cast – grubo Tip D1210	547700 D1210
Roto glodalo s prevlakom GARANT Master Cast – grubo Tip F1225	547700 F1225
Roto glodalo s prevlakom GARANT Master Cast – grubo Tip G1225	547700 G1225