


**HOLEX****Okrugla četka s drškom mikroabrazivno, (SiC) zrno 120, Četka Ø D1×širina vrha L1: 50X10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574445 50X10
GTIN	4067263934851
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Brusne najlonske čekinje sa silicijevim karbidom, prešane u čeličnom rukavcu; Ø drške 6 mm.

**Upotreba:**

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.

Suho i vlažno brušenje aluminija, čelika, INOX-a i plastike. Maksimalna temperatura upotrebe je 80 °C.

**Tehnički opis**

Granulacija	120
Ø četke D <sub>1</sub>	50 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Duljina obruba H <sub>1</sub>	12 mm
maksimalan broj okretaja	15000 min <sup>-1</sup>

preporučeni broj okretaja	6000 min <sup>-1</sup>
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Vrsta proizvoda	Okrugla četka