

Garant**CCGT 09T304 FN, PKD, izvedba rezne oštrice: TWM****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265817 TWM
GTIN	4045197448965
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

PKD – Polikristalni dijamant, fine granulacije. Opća strojna obrada, čvrsta rezna oštrica za velike volumene odrezivanja.

Upotreba:

Za aluminij, aluminijske legure, obojene metale, plastiku, kompozitne materijale, legure od titana, sinterirane metale.

Kut nagiba: 6 stupanj

Vrsta: PKD

Izvedba rezne oštrice: TWM

Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c za aluminij < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Brzina reza v_c za metale koji ne sadrže željezo: 300 - 2200 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c za G(C)FK	400 - 900 m/min

Brzina reza v_c za metale koji ne sadrže željezo	300 - 2200 m/min
Izvedba rezne oštrice	TWM
Brzina reza v_c za aluminij < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Vrsta	PKD
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	PKD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 09T304 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	PKD
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje