


**Centrična stega, Širina: 120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363300 120
GTIN	4067263950684
Razred artikla	30N

Opis**Izvedba:**

- Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
- U potpunosti plazma-nitrirano s fino glodanom donjom stranom.
- Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijim otpacima čeljusti/obratka.
- Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.
- S automatiziranim sučeljem.
- Uključujući rupe za sustav za pozicioniranje LANG, prilagodljiv na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (samo br. 363300 75) s pomoću spojne pločice.

Upotreba:

Idealno za peterostranu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Nasadne čeljusti br. 363310 – 363324.

Dio isporuke:

Osnovno tijelo, vreteno, matice vretena.

Dodatni pribor:

Momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229 12 (za veličinu 75), br. 642229 13 (za veličinu 120) stezaljke br. 363081 80 i 361165 CS1, GARANT Stezni vijak br. 363190, ploče adaptera br. 363079, 363080, 363085 visinska konzola br. 363090 (u kombinaciji s brojem 363079) stanica za sastavljanje br. 358595 52/96.

Napomena:

Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363310 – 363324 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti.

Tehnički opis

Težina	9,5 kg
B	125 mm
širina	120 mm
Visina H	65 mm
L	180 mm
maksimalna sila stezanja	28 kN
maksimalni stezni moment	100 Nm
Šifra boje	HOLEX ZS 120
Kalibar	96 mm
Vrsta proizvoda	Strojna stega