

**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, SK 50, Stezni raspon: 2,5-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301500 2,5-16
GTIN	4045197307651
Razred artikla	37D

**Opis****Izvedba:**

Za desni i lijevi smjer rotacije.

Bruniran.

**Dio isporuke:**

Uključuje šestokutni odvijač s poprečnom ručkom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Stezni raspon	2,5 - 16 mm
Rezervni odvijač br. 627425	SW6
Duljina izboja A-dimenzija	106,5 mm
Vanjski Ø D	56 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

**Pribor**

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50