

Garant**Pločica za ubodno tokarenje ravne rezne oštrice, PKD, širina utora W: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273743 5
GTIN	4045197644046
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

S laserski oblikovanim lomačem odvojene čestice za optimalno oblikovanje odvojenih čestica.

Tehnički opis

Širina utora w	5 mm
Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	PKD
Glavna primjena	N
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PKD
Kutni radijus R	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	650 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	650 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	650 m/min	N
CuZn	prikladno	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno	400 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		