

mimatic
Tool Systems**Nastavci za odrez PolySAW-G Širina $a_p \geq 1$ mm, TiAlN, \varnothing D: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218222 40
GTIN	2050001736963
Razred artikla	29C

Opis**Izvedba:**

Za odrezivanje, piljenje i izradu proreza.
PolySAW-G omogućuje obradu do pune dubine reza.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.

Tehnički opis

Širina ploča E	6 mm
Dubina zahvata $a_{e \text{ maks}}$ po rezu	10,5 mm
\varnothing D	40 mm
tip osnovnog držača	11/18
Broj oštrica Z	20
Drška	s rupom
Prevlaka	TiAlN

Posmak f_z	0,02 mm
Materijal	VHM
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Osnovni držačWeldon drška tip 11/18	218205 11/18
-------------------------------------	--------------