

**Garant****Set šiljaka za tokarenje s Morseovim konusom / cilindrično, okretanje u smjeru kazaljke na satu, Tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	327455 3
GTIN	4067263557982
Razred artikla	31G

**Opis****Izvedba:**

- **Constant izmjenjiva glava s kutom vrha od 60° za upotrebu kod tokarenja i brušenja.**
- **Šiljak za tokarenje s opružnim šiljkom za centriranje koji se može stegnuti za stabilnu situaciju stezanja bez zazora.**
- **Visoka koncentričnost zahvaljujući potpuno brušenoj mehanici.**
- **Idealno u kombinaciji s našim šiljcima za tokarilice br. 321720, 311750 ili 321770.**
- **Priručno u sistemskoj kutiji GARANT 630320.**

**Dio isporuke:**

- **1× osnovno tijelo šiljka za tokarenje br. 327465 (pogodno za desnu i lijevu rotaciju).**
- **2× šiljak za centriranje br. 327488.**
- **2× izmjenjive glave br. 327470.**

**Tehnički opis**

Ø vrhova za tokarilice	4; 6 mm
Ø radnog područja	9 - 16 mm
Ø radnog područja	13 - 24 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarenje

**Pribor**

Šiljak za tokarenjesa Morseovim konusom / cilindrično Tip 3

327465 3

Izmjenjiva glava izravno nazubljena, brušenadesni hod Ø radnog područja 13-24 mm

327470 13-24

Izmjenjiva glava izravno nazubljena, brušenadesni hod Ø radnog područja 9-16 mm

327470 9-16

Šiljak za centriranje za šiljak za tokarenje Ø vrha tokarilice D 4 mm

327488 4

Šiljak za centriranje za šiljak za tokarenje Ø vrha tokarilice D 6 mm

327488 6