

**Garant****Pločica za ubodno tokarenje srednja obrada, HB7020, širina utora W: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273734 3
GTIN	4045197658029
Razred artikla	21J

**Tehnički opis**

Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Širina utora w	3 mm
Posmak f	0,1 - 0,23 mm/okr
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,8 - 1,7 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7020
Kutni radijus R	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica  
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	S
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
CuZn	primjereno	250 m/min	N
Uni	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		