

Garant

Izmjenjiva glava izravno nazubljena, brušena desni hod, Ø radnog područja: 21-40mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	327470 21-40
GTIN	4067263558200
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive glave izrađene od visokolegiranog alatnog čelika, **izravno nazubljene** s definiranom brušenom geometrijom zuba. To rezultira precizno definiranim rubnim radijusima za dulji vijek trajanja i optimalno prianjanje.

Odgovara:

Osnovno tijelo za šiljak za tokarenje br. 327455, 327465.

Napomena:

Izmjenjive glave su kompatibilne sa starim sustavom br. 327601/7611/7641/7651 CoAE Röh.

Tehnički opis

Duljina	30 mm
prikladni Ø vrhova za tokarilice D	12 mm
Ø radnog područja	21 - 40 mm
Ø kružnice A	20 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarenje

