

**Garant**

**Izmjenjiva glava izravno nazubljena, brušena desni hod, Ø radnog područja: 26-50mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	327470 26-50
GTIN	4067263558217
Razred artikla	31G

**Opis****Izvedba:**

Izmjenjive glave izrađene od visokolegiranog alatnog čelika, **izravno nazubljene** s definiranom brušenom geometrijom zuba. To rezultira precizno definiranim rubnim radijusima za dulji vijek trajanja i optimalno prianjanje.

**Odgovara:**

Osnovno tijelo za šiljak za tokarenje br. 327455, 327465.

**Napomena:**

**Izmjenjive glave su kompatibilne sa starim sustavom br. 327601/7611/7641/7651 CoAE Röh.**

**Tehnički opis**

prikladni Ø vrhova za tokarilice D	16 mm
Ø kružnice A	25 mm
Ø radnog područja	26 - 50 mm
Duljina	30 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarenje

