

**Garant****Pločica za ubodno tokarenje srednja obrada, CU7025, širina utora W: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273730 3
GTIN	4045197579218
Razred artikla	21J

**Tehnički opis**

Širina utora w	3 mm
Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Posmak f	0,1 - 0,23 mm/okr
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,8 - 1,7 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	bez prevlake
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CU7025
Kutni radijus R	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica  
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
kontinuirano	prikladno		
suho	prikladno		