

Garant**Pločica za ubodno tokarenje srednja obrada, CU7025, širina utora W: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273730 4
GTIN	4045197579225
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Tolerancija širine utora w	±0,04 mm
Širina utora w	4 mm
Posmak f	0,1 - 0,26 mm/okr
Dubina reza a _p	0,9 - 2,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	bez prevlake
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CU7025
Kutni radijus R	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
kontinuirano	prikladno		
suho	prikladno		