

# Yale

## Električna lančana dizalica CPV VEGO, tip: 2-4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086035 2-4
GTIN	2050001790910
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Lančana električna dizalica s **nosivim kukama** robusne i pouzdane izvedbe. Integrirani **prekidači krajnjih položaja** za najviši i najniži položaj kuke produljuje životni vijek klizne spojke, motora i kućišta. Pogonska grupa 1 Am, 50 % dulji vijek trajanja pri korištenju samo jedne brzine, standardni pogonski napon (400V/50Hz). Povećana pogonska sigurnost zahvaljujući 42V-kontrolnom sklopniku, upravljački prekidač zaštićen, klasa zaštite IP65, motori IP55.

#### Napomena:

Izvedba s 2 brzine (fini podizaj), druge visine podizaja, podvozje, spremnik za lanac, daljinska kontrola i 230 V izvedba na upit.

### Tehnički opis

podesiva klizna spojka	da
Skupina pogona prema FEM/ISO	1AM
Broj lanaca	2
Nosivost	2000 kg

Nosivost t	2 t
automatsko završno isključivanje	da
Tip	2-4
Brzina podizanja	4 m/min
Normalna podizna visina	3 m
Težina	63 kg
Vrsta proizvoda	Dizalica s polugom