

Garant**Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 20/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273750 20/6
GTIN	4045197484581
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkcionalna širina L_4	21,5 mm
Širina utora w	6 mm
Dubina utora t_{maks}	18 mm
Duljina glave L_1	40 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Širina drške b	20 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 7	279815 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600