

Garant

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, Ø D / broj pločica
Z: 40/4mm**

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215160 40/4 |
| GTIN | 4045197349262 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Visokoučinkovita glodača glava s izmjenjivim pločicama i **geometrijom koja smanjuje silu rezanja za MTC primjenu** kod **nestabilnih situacija obrade** ili **za vretena male pogonske snage**.

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u punom materijalu. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Posebno prikladno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje (**MTM**).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 3,1 mm ležište se mora prilagoditi.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø prihvatne rupe | 16 mm |

| | |
|--|---------------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1805.. |
| Ø reza D_c | 40 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 40 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Kut uranjanja α_{maks} | 0,9 stupanj |
| Interpolacija a_p | 1 mm |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 31,95 mm |
| Interpolacija Ø D_{min} | 74 mm |
| Interpolacija Ø D_{maks} | 78 mm |
| Serija | Softcut® |
| Ø D_3 | 34 mm |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| Primjena glodala | Cirkularna glodala |
| Primjena glodala | Kutno glodanje |
| Primjena glodala | Ramping |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | MTC |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219808 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |