

Garant**Držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 32/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273751 32/5
GTIN	4045197531568
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	26,5 mm
Širina utora w	5 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Dubina utora t_{maks}	15 mm
Duljina glave L_1	38 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Širina drške b	32 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Prateći vijak tip 7	279815 7
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600