

mimatic
Tool Systems**Nastavak za glodanje DeepMILL-G Širina ap = 5 mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218236 32
GTIN	2050001736949
Razred artikla	29C

Opis**Izvedba:**

Glodanje utora, urezivanje, rebraste strukture. S DeepMILL-G može se obrađivati do pune dubine.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.

Tehnički opis

Ø D	32 mm
tip osnovnog držača	11/18
Širina ploča E	6 mm
Dubina zahvata $a_{e \text{ maks}}$ po rezu	6,6 mm
Broj oštrica Z	16
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	8
Drška	s rupom
Prevlaka	TiAlN

Posmak f_z	0,03 mm
Materijal	VHM
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Osnovni držačWeldon drška tip 11/18	218205 11/18
-------------------------------------	--------------