

**Garant****Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 32/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273751 32/6
GTIN	4045197531575
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Tehnički opis**

Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Dubina utora $t_{\text{maks}}$	18 mm
Funkcionalna širina $L_4$	26,5 mm
Duljina glave $L_1$	39 mm
Širina utora w	6 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Širina drške b	32 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

**Pribor**

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Pritezni vijak tip 7

279815 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30

674248 TX30

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600