

Garant
Glodača glava za T-utore, Weldon drška, Ø D / Zeff: 40/2mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	218300 40/2
GTIN	4045197608093
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Glodalo za izradu T-utora s Weldon drškom i unutarnjim hlađenjem. Veliki žlijebovi za velike dubine rezanja. Antikorozivna zaštita površine.

Upotreba:

Za utore prema DIN 650.

Napomena:

Unutrašnji dovod rashladnog sredstva je poželjan radi boljeg odvođenja odvojenih čestica. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Visina utora a_p	17 mm
Ø reza D_c	40 mm
Ø drške D_s h6	25 mm
Duljina izboja L_1	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP.T 09T308
Ukupna duljina L_{ukupno}	108 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Vijenac Ø d_1	21 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	2

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Broj izmjenjivih okretnih pločica	4
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219841
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP