

Garant**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 40 kratko, Stezni Ø D1: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302252 4
GTIN	4045197656834
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski Ø D	17 mm
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati

Prihvat	SK 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
	308625 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm)
prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
---	-----------

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za
strmi konus 40

	308802 40
--	-----------

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu
kratkog konusa 40

	308830 40
--	-----------

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40

	308600 40
--	-----------

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

	308620 40
--	-----------

Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40

	354225 40
--	-----------

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

	308740 40
--	-----------

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

	308785 40
--	-----------

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen
prikladno za strmi konus 40

	308700 40
--	-----------

Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M

	308670 40M
--	------------

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm)
prikladno za strmi konus 40

	308630 40
--	-----------

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40

	308640 40
--	-----------

Rashladna jedinica tip CU1

	354215 CU1
--	------------

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 16/4 mm

	302410 16/4
--	-------------