

**Garant**
**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 40 kratko,  
Stezni Ø D1: 5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302252 5
GTIN	4045197656841
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.<br>Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Vanjski Ø D	17 mm
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati

Prihvat	SK 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Osnovni prihvat alatza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
	308605 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1

354210 SU1

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine  
Ø d / Ø D1 16/5 mm

302410 16/5

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm)  
prikladno za strmi konus 40

308625 40

Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine  
Ø d / Ø D1 20/5 mm

302410 20/5

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308760 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za  
strmi konus 40

308802 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308620 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen  
prikladno za strmi konus 40

308700 40

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu  
kratkog konusa 40

308830 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm)  
prikladno za strmi konus 40

308630 40