

**Garant****„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, desno, Ø DC: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268467 15
GTIN	4045197470157
Razred artikla	21X

**Opis****Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška s **potpornim vijencem**.**Upotreba:**

Uzdužno, čeonu i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

**Napomena:**· **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**· **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**Alat za bušenje i tokarenje koristite **kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5×D.****Tehnički opis**

Nazivni Ø D	15 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,27 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 33
Duljina drške L <sub>s</sub>	50 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	33,75 mm
Ø d <sub>2</sub>	25 mm

Duljina izboja L <sub>A</sub>	43 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 33	269028 33
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500