

Garant**SCMT 09T304, Vrsta: HB7120-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260742 HB7120-1
GTIN	4045197818256
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7120-1
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje