

**Garant**
**SCMT 120408, Vrsta: HB7120-1**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260750 HB7120-1
GTIN	4045197818287
Razred artikla	21G

**Opis**

SCMT 120408 HB7120-1 Kutni radijus: 0,8 mm  
 Vrsta: HB7120-1  
 Lomač odvojenih čestica: VS  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 290 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7120-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 290 m/min

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje