

Garant**VBMT 110304, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261144 HB7120-1
GTIN	4045197818799
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 110304 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VS
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7120-1
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje