

mimatic
Tool Systems**Nastavak za glodanje DeepMILL-G Širina ap = 2 mm, TiAlN, Ø D: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218230 80
GTIN	2050001736932
Razred artikla	29C

Opis**Izvedba:**

Glodanje utora, urezivanje, rebraste strukture.
S DeepMILL-G može se obrađivati do pune dubine.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.

Tehnički opis

Dubina zahvata $a_{e \text{ maks}}$ po rezu	20,9 mm
Ø D	80 mm
Širina ploča E	6 mm
tip osnovnog držača	25/38
Broj oštrica Z	24
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	12
Drška	s rupom
Prevlaka	TiAlN

Posmak f_z	0,025 mm
Materijal	VHM
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Osnovni držačWeldon drška tip 25/38	218205 25/38
-------------------------------------	--------------