

Garant
„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25xD, lijevi, Ø DC: 8mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268468 8
GTIN	4045197470201
Razred artikla	21X

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška **s potpornim vijencem.**

Upotreba:

Uzdužno, čeonu i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Alat za bušenje i tokarenje koristite **kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5xD.**

Tehnički opis

Ø drške D _s	10 mm
Nazivni Ø D	8 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 30
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,22 mm
Duljina drške L _s	38 mm
Korisna duljina L ₁	18 mm
Ø d ₂	12 mm

Duljina izboja L _A	22,5 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 30	269028 30
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200