

Garant**Glodača glava za natražno glodanje 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210380 12
GTIN	4045197523501
Razred artikla	21M

Opis**Napomena:**

$$a_{e \text{ maks}} = a_{p \text{ maks}}$$

Tehnički opis

Duljina glave l	13 mm
Oštrice Ø D	12 mm
Odgovarajući stezni ključ br. 219987; br. 219986	8×3
Duljina rezne oštrice L ₂	2 mm
maksimalna dubina reza a _{p maks} u čeliku < 900 N/mm ²	0,9 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Veličina prihвата	10 mm
Posmak f _z u čeliku < 900 N/mm ²	0,08 mm
maksimalna dubina reza a _{p maks} kod punih utora	1,4
Ukupna duljina L	26,9 mm
Broj oštrica Z	6
Seriya	TopCut
Vrsta	HB730

Rezni materijal	VHM
Vrh kuta upuštača	90
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Smjer ispostave	horizontalno
Unutarnje hlađenje	ne
Izvedba drške	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Vijčano glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		

mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno

Pribor

Ključ za montažu tip 8X3	219987 8X3
Utični adapter za momentni ključ tip 8X3	219986 8X3