

Garant**SCMT 09T304, Vrsta: HB7140-1**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 260742 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819208 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

SCMT 09T304 HB7140-1 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VS

Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Vrsta | HB7140-1 |
| Glavna primjena | M |
| Lomač odvojenih čestica | VS |
| Dubina reza a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 70 - 260 m/min |
| Uvjetovanost reza | lagano isprekidano |
| Kutni radijus | 0,4 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Posmak f | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 09T304 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |