

Garant**SCMT 09T308, Vrsta: HB7140-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260744 HB7140-1
GTIN	4045197819215
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7140-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VS

Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7140-1

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje