

Garant**SCMT 120408, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260750 HB7140-1
GTIN	4045197819239
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120408 HB7140-1 Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Vrsta	HB7140-1
Lomač odvojenih čestica	VS
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje