

Garant**VBMT 160402, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261150 HB7140-1
GTIN	4045197819390
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160402 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Kutni radijus	0,2 mm

Vrsta	HB7140-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160402
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje