

Garant**Glodača glava s oštrim rubom HPC, bez prevlake, Ø D h10: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210345 12
GTIN	4045197557643
Razred artikla	21M

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti punog utora za $a_{p \text{ maks.}} \leq 0,5 \times D$.

Tehnički opis

Duljina rezne oštrice L_2	12 mm
Duljina glave l	22 mm
Oštrice Ø D	12 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,13 mm
Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,11 mm
Veličina prihvata	12 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Ukupna duljina L	36,1 mm
Prevlaka	bez prevlake
Serija	TopCut
Vrsta	HU730
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača

Tip	W
Kut spirale	42 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja	0,3×D kod trimanja mm
Širina zahvata ae kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D mm
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	ne
odgovarajući prihvat	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	530 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	450 m/min	N
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	320 m/min	N
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Utični adapter za momentni ključ tip 10X4	219986 10X4
Ključ za montažu tip 10X4	219987 10X4