

Garant**VC.T 160402, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261370 HB7140-1
GTIN	4045197819475
Razred artikla	21G

Opis

VCMT 160402 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Lomač odvojenih čestica	VS
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Vrsta	HB7140-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160402
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje