

**Garant****NC zabušivač 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210405 10
GTIN	4045197607720
Razred artikla	21M

**Tehnički opis**

Duljina glave l	13 mm
Rezna glava Ø D	10 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm/okr
Veličina prihvata	10 mm
Seriya	TopCut
Vrsta	HB730
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Broj oštrica Z	2
Kut vrha	142 stupanj
Drška	GARANT TopCut
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje i navrtanje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

## Pribor

Ključ za montažu tip 8X3	219987 8X3
Utični adapter za momentni ključ tip 8X3	219986 8X3