

**Garant****Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 20/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273761 20/3
GTIN	4045197485212
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.  $10 \times w$

**Napomena:**

Maksimalni  $\emptyset$  = ograničeni  $\emptyset$  obratka zahvaljujući izvedbi.

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja.

Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

**Tehnički opis**

Širina utora w	3 mm
Funkcionalna širina $L_4$	21,5 mm
Duljina glave $L_1$	46 mm
Dubina utora $t_{maks}$	30 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Ukupna duljina L	150 mm
maksimalan $\emptyset$	60 mm
Širina drške b	20 mm
Primjena	lijevi

Unutarnje hlađenje	ne
moгуće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijačsa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Pritezni vijak tip 6	279815 6
Momentni odvijačsa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600