

Garant**Držač za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Promjer drške DS / širina utora W: 16/2mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273791 16/2 |
| GTIN | 4045197525031 |
| Razred artikla | 21W |

Opis**Izvedba:**

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

| | |
|--|--------------------------------------|
| Širina utora w | 2 mm |
| Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min} | 23 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 14,5 mm |
| t_{\max} unutarnja obrada | 6 mm |
| Vijak | 279815 9 (TX25; 4,5 Nm) |
| Ukupna duljina L | 180 mm |
| Duljina izboja L_1 za uvučene držače | 30 mm |
| \varnothing drške D_s | 16 mm |
| Područje primjene | Radijalno unutarnje ubodno tokarenje |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | da |
| moguće aksijalno probijanje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušeaća šipka |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Pritezni vijak tip 9 | 279815 9 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25 | 674248 TX25 |
| Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm | 659874 50 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659957 1600 |