

Garant**Kopirna glodača glava HPC, bez prevlake, Ø D h10: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210355 16
GTIN	4045197557704
Razred artikla	21M

Tehnički opis

Duljina glave l	20 mm
Duljina rezne oštrice L ₂	12 mm
Oštrice Ø D	16 mm
maksimalna dubina reza ap maks	8 mm
Posmak f _z za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,13 mm
Veličina prihvata	16 mm
Slobodna duljina	20 mm
Broj oštrica Z	4
Seriya	TopCut
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta	HU730
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W

Kut spirale	36 stupanj
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja	0,05×D kod trimanja
Širina zahvata ae kod glodanja	0,5×D kod kopirnih glodala
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	ne
odgovarajući prihvat	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	530 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	450 m/min	N
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	320 m/min	N
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Ključ za montažu tip 13X4	219987 13X4
Utični adapter za momentni ključ tip 13X4	219986 13X4