

Garant

Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/3Lmm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273760 25/3L |
| GTIN | 4045197643827 |
| Razred artikla | 21W |

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost. 12,5xw (**dubina utora do 37,5 mm**)

Napomena:

Maksimalni \emptyset = ograničeni \emptyset obratka zahvaljujući izvedbi.

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja.

Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Dubina utora t_{maks} | 37,5 mm |
| Širina utora w | 3 mm |
| Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Duljina glave L_1 | 54 mm |
| Funkcionalna širina L_4 | 26,5 mm |
| Ukupna duljina L | 150 mm |
| maksimalan \emptyset | 75 mm |
| Širina drške b | 25 mm |
| Primjena | desno |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Unutarnje hlađenje | ne |
| moguće aksijalno probijanje | da |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25 | 674248 TX25 |
| Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm | 659874 50 |
| Pritezni vijak tip 6 | 279815 6 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659957 1600 |