

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, HSK-E 40, Stezni Ø D1: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308030 3
GTIN	4045197377807
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Integrirano podešavanje duljine alata, put korekcije 10 mm.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S RFID/Balluffchip rupom.

**GARANT:** – HSK dosjedne površine obrađene.**Upotreba:**

Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom s tolerancijom h6. Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave kao i stezne napravena vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416. termostezni uređaj br. 354210 – 304755.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Vanjski Ø D	17 mm
Prihvat	HSK-E 40
Norma prihvata	DIN 69893

Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Donji ormar	354290
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 3-5 mm	354240 3-5